

Cable

NESC-C-D1-10-C1

Número de artículo: 552105

Producto sustituido

FESTO

Para unidad de indicación y control CDSA.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Característica de la línea	para aplicaciones estáticas
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	-40 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Longitud del cable	10 m
Interfaz por cable	Conector Coninvers de 17 polos RJ45 Regleta de bornes de 11 polos
Tipo de fijación	con manguito para cable unilateral
Color de la cubierta del cable	Rojo
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PUR)