


silenciador UOS-1

Número de artículo: 552252

FESTO

para usar en combinación con la válvula de arranque progresivo y de escape MS6-SV (válvula de seguridad).



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de junta del eje atornillable	sin junta
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Silenciador abierto
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de ruido	75 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Tipo de fijación	con rosca exterior
Peso del producto	200 g
Conexión neumática	G1
Material del amortiguador	PE
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	POM
Material del manguito	Aleación forjable de aluminio