

Cilindro redondo

DGS-25- -S6

Número de artículo: 552392


Producto sustituido

FESTO

Ejecuciones sin amortiguación en las posiciones finales.

Este producto sólo se puede adquirir a Festo Gesellschaft Brasil.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2016. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	1 ... 500 mm
Diámetro del émbolo	25 mm
Amortiguación	Sin amortiguación
Construcción	Émbolo Vástago
Detección de la posición	sin
Variantes	Juntas termorresistentes hasta máx. 120 °C
Presión de funcionamiento	1 ... 12 bar
Modo de funcionamiento	de doble efecto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	247 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	247 N
Conexión neumática	G1/8
Información sobre el material de la tapa	Acero cincado
Información sobre el material de las juntas	FPM
Información sobre el material del vástago	acero templado
Información sobre el material de la camisa del cilindro	Acero de aleación fina