



válvula de palanca de rodillo

RWB-3-1/8

Número de artículo: 552432

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	3/2 cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	mecánico
Caudal nominal normal	120 l/min
Presión de funcionamiento	3,5 ... 8 bar
Construcción	Asiento del émbolo
Diámetro nominal	3,5 mm
Tipo de control	prepilutado
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fuerza de accionamiento	3,1 N
Peso del producto	160 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio anodizado