


**acoplamiento**  
**EAMC-30-35-10-12**  
Número de artículo: 552640



**Hoja de datos**

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Diámetro de acogida 1	10 mm
Diámetro de acogida 2	12 mm
Tamaño	30
Longitud nominal	35 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	8.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	8,8 Nm
Peso del producto	45 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS