

# cable de fibra óptica SOOC-DS-P-M4-1-R15

Número de artículo: 552807

FESTO

Adecuado para unidades de fibra óptica SOE4.



## Hoja de datos

| Característica                             | Valor                             |
|--|-----------------------------------|
| Indicación sobre el material               | Conforme con RoHS                 |
| Método de medición                         | Sensor de reflexión directa       |
| Diámetro mínimo de objeto                  | 0,1 mm                            |
| Particularidades del cable de fibra óptica | Precisión                         |
| Alcance                                    | 65 mm                             |
| Temperatura ambiente                       | -55 ... 70 °C                     |
| Tamaños de cabezal                         | M4                                |
| Longitud del cable de fibra óptica         | 1 m                               |
| Radio máximo de curvatura                  | 15 mm                             |
| Par de apriete máximo                      | 2 Nm                              |
| Diámetro exterior                          | 1 mm                              |
| Material de la carcasa                     | Acero inoxidable de aleación fina |
| Material del conductor de luz              | PE                                |
| Tipo de protección                         | IP66                              |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK    | 1 - riesgo de corrosión bajo      |
| Conformidad PWIS                           | VDMA24364-Zona III                |