


cable de fibra óptica SOOC-DS-M-A11-2-R25

Número de artículo: 552810

FESTO

Adecuado para unidades de fibra óptica SOE4.



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Método de medición	Sensor de reflexión directa
Diámetro mínimo de objeto	0,15 mm
Particularidades del cable de fibra óptica	Serie
Alcance	130 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamaños de cabezal	Rectángulo 19x25x6 mm
Longitud del cable de fibra óptica	2 m
Radio máximo de curvatura	25 mm
Diámetro exterior	2,2 mm
Material de la carcasa	latón níquelado
Material del conductor de luz	PE
Tipo de protección	IP66
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo