

cable de fibra óptica SOOC-DS-Q-2-R25


Número de artículo: 552811

Producto sustituido

FESTO

Adecuado para unidades de fibra óptica SOE4.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Método de medición	Fix-focus
Diámetro mínimo de objeto	0,1 mm
Particularidades del cable de fibra óptica	Fix-focus
Alcance	2 ... 10 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamaños de cabezal	Rectángulo 13x19,6x5 mm
Longitud del cable de fibra óptica	2 m
Radio máximo de curvatura	25 mm
Diámetro exterior	2,2 mm
Material de la carcasa	ABS
Material del conductor de luz	PE
Tipo de protección	IP66
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III