


cable de fibra óptica SOOC-TB-P-C5-2-R10

Número de artículo: 552828

FESTO

Adecuado para unidades de fibra óptica SOE4.



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Método de medición	Barrera fotoeléctrica ahorquillada
Diámetro mínimo de objeto	0,2 mm
Particularidades del cable de fibra óptica	Barrera fotoeléctrica ahorquillada
Alcance	5 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamaños de cabezal	Rectángulo 41x15x7 mm Cavidad de horquilla 5x29 mm
Longitud del cable de fibra óptica	2 m
Radio máximo de curvatura	10 mm
Diámetro exterior	1,25 mm
Material de la carcasa	ABS
Material del conductor de luz	PE
Tipo de protección	IP66
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III