

lente de adaptación SASF-L1-LA-M2

Número de artículo: 552830

FESTO

Salida de luz 90°.



Hoja de datos

Característica	Valor
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de protección	IP66
Temperatura ambiente	-30 ... 150 °C
Par de apriete	-0,2 ... 0,6 Nm
Peso del producto	0,7 g
Función de lente	90 ° salida del haz de luz
Material de la carcasa	latón níquelado