


intensificador de presión DPA-40-10-CRVZS2

Número de artículo: 552928

FESTO

Es una combinación de intensificador de presión y acumulador de aire comprimido de acero inoxidable.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro del émbolo	40 mm
Volumen	2 l
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Multiplicador de presión de dos émbolos con acumulador de aire comprimido con manómetro con válvula de antirretorno
Indicación de la presión	con manómetro
Presión de salida 2	0,45 ... 1 MPa 4,5 ... 10 bar 65,25 ... 145 psi
Presión de funcionamiento Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Margen de regulación de la presión Mpa	0,45 ... 1 MPa
Margen de regulación de la presión	4,5 ... 10 bar
Margen de regulación de la presión psi	65,25 ... 145 psi
Presión inicial 1	2 ... 8 bar
Presión de entrada 1 Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Presión de entrada 1 psi	29 ... 116 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso del producto	4.400 g
Tipo de fijación	con tuercas deslizantes
Conexión neumática 1	QS-10
Conexión neumática 2	KD4
Conexión neumática 3	Silenciadores
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del acumulador de aire comprimido	Acero inoxidable de aleación fina