


filtro de vacío

VAF-DB-1/2

Número de artículo: 553141

FESTO

Para filtrar las impurezas.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	vertical
Grado de filtración	80 µm
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar
Indicación sobre la presión de funcionamiento	Aplicación solo con sistemas de vacío abiertos
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Par de apriete máximo	20,5 Nm
Peso del producto	162 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con elemento para el montaje en la pared / en superficies
Conexión neumática	G1/2
Conexión de vacío	G1/2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del filtro	PE
Material de la carcasa	Amplificado con PP
Material de la funda	PA
Eficiencia del impulso de eyección	≤ 7 bar