


conjunto de fuelles

DADB-S1-25-S451-500

Número de artículo: 553439

FESTO

Para cilindros normalizados según ISO 6432.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	29 mm
Tamaño	25
Carreras	451 ... 500 mm
Prolongación del vástago	138 mm
Construcción	redondo
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Conjunto de fuelles con colector de escape
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5a
Resistencia a fluidos	Polvo Virutas Aceites Grasas Gasolina
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso del producto	136 g
Tipo de fijación	con pasador roscado con rosca interior
Conexión neumática	M5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los adaptadores	PA reforzado
Material de las juntas	NBR
Material del fuelle	NBR
Material de los pasadores roscados	Acero inoxidable de aleación fina