

tubo flexible de material sintético PUN

Número de artículo: 553573

FESTO

Tenga en cuenta la cantidad mínima de pedido.



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Diámetro exterior	3 ... 16 mm
Diámetro interior	2 ... 11 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 30 bar
Homologación	TÜV
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Color	azul marrón amarillo Verde natural Rojo Negro Plateado Azul translúcido Amarillo translúcido Verde translúcido Rojo translúcido Negro translúcido Blanco
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-U(PU)