


tubo flexible de material sintético PLN

Número de artículo: 553850

FESTO

Tenga en cuenta la cantidad mínima de pedido.



Representación a modo
de ejemplo

Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Diámetro exterior	4 ... 16 mm
Diámetro interior	2,9 ... 12 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 14 bar
Homologación	TÜV
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en www.festo.com
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de sala limpia	Este producto es un objeto estático; no se generan partículas activamente si se utiliza correctamente. Limpiar el producto en un entorno de sala blanca antes de utilizarlo y garantizar su correcta instalación.
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Color	azul marrón amarillo Verde natural Rojo Negro Plateado Blanco
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	PE