


# Conducto de unión NEBV-H1G2L-P-1-LE2

Número pieza: 554030

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	indistinto
Característica de la línea	Für statische Anwendungen
Polos inconfundibles	no
Indicación del estado	LED amarillo
Margen de tensión de funcionamiento AC	4,5 ... 26,4 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	4,5 ... 26,4 V
Corriente de salida máxima	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso del producto	24 g
Conexión eléctrica	bifilar Conector tipo zócalo, recto, cable
Longitud del cable	1 m
Tipo de fijación	Clip
Código de color para el aislamiento de los hilos	Pin 1 = negro Pin 3 = schwarz/rot
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del cuerpo	POM PUR
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC