


# Cable del motor NEBM-T1G6-T1G6-2.5

Número de artículo: 556794

FESTO

para conectar el motor al controlador.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Característica de la línea	Apropiado para cadenas de arrastre
Grado de ensuciamiento	3
Tipo de protección	Estando montado IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	-40 ... 90 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 90 °C
Radio mínimo de curvatura del cable	60 mm
Estructura del cable	apantallados 6 x 1 mm <sup>2</sup>
Diámetro del cable	8 mm
Longitud del cable	2,5 m
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PUR)