

# Racor rápido roscado largo en L QSLF-F-G3/8-12

Número pieza: 556852

FESTO

Metal macizo, rosca exterior con hexágono exterior, margen de temperatura hasta 150°C.



## Hoja de datos

| Caracter.   | Valor   |
|---|---|
| Tamaño  | Estándar  |
| Diámetro nominal  | 8,8 mm  |
| Tipo de junta del eje atornillable                          | Junta   |
| Construcción  | Principio de empuje y tracción                    |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura  | -0,95 ... 16 bar                                  |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]       |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando   | Opción de funcionamiento con lubricación          |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                     | 3   |
| Seguridad alimentaria                                       | de acuerdo con la Declaración del fabricante      |
| Temperatura ambiente  | 0 ... 150 °C                                      |
| Homologación  | Germanischer Lloyd                                |
| Par de apriete máximo                                       | 25 Nm   |
| Peso del producto   | 61,7 g  |
| Conexión neumática 1  | G3/8  |
| Conexión neumática 2  | para diámetro exterior del tubo flexible de 12 mm |
| Indicación sobre el material                                | Conforme con RoHS                                 |
| Información sobre el material del cuerpo                    | latón<br>cromado y niquelado                      |
| Información sobre el material de la cinta de la rosca       | FPM   |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible | FPM   |