


placa de enlace VABV-S6-1Q-G12

Número de artículo: 556989

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	43 mm
Resistencia a los impactos	Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Nota sobre la dinamización forzada	Frecuencia de conmutación mínima 1/mes
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	570 g
Conexión neumática 1	G1/2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa	Fundición inyectada de aluminio