


perfil distribuidor MHJ10-P16

Número de artículo: 557608

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Patrón | 11 mm |
| Polos inconfundibles | para tensión de funcionamiento |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 16 Configuraciones de acuerdo con las preferencias del cliente |
| Homologación | RCM Mark |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Peso del producto | 635 g |
| Tipo de fijación | con escuadra de montaje |
| Conexión neumática 1 | G1/2 |
| Conexión neumática 2 | M7 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación forjada de aluminio, anodizado |