

anillo de centraje

EAML-38-4-38

Número de artículo: 558030

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	38 mm
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	4 g
Código de conexión, actuador	K38
Código de conexión, caja de acoplamiento	38A 38D
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS