


# pivote del eje EAMB-16-7-8X15-8X10

Número de artículo: 558034

FESTO

Sirve para adaptar los actuadores con árbol hueco.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	8 mm
Diámetro de acogida 2	8 mm
Tamaño	50
Longitud nominal	15 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	10.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	0,45 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	4,5 Nm
Peso del producto	20,2 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS