


conjunto de sujeción axial EAMM-A-S62-100A

Número de artículo: 558167

☆ Gama básica

Para actuadores eléctricos.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	17 Nm
Peso del producto	2.050 g
Código de conexión, actuador	S62
Código de conexión, entrada motor	100A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS