


acoplamiento

EAMC-42-50-12-24

Número de artículo: 558314

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Diámetro de acogida 1 | 12 mm |
| Diámetro de acogida 2 | 24 mm |
| Tamaño | 42 |
| Longitud nominal | 50 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 6.000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 34,8 kgmm ² |
| Momento de giro transferible | 17 Nm |
| Peso del producto | 130 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |