


# válvula de pulsador VHEM-PTCZ-M32U-M-G18

Número de artículo: 558411

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	3/2 abierta monoestable
Tipo de accionamiento	manual
Ancho	20 mm
Caudal nominal normal	500 l/min
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 8 bar
Construcción	asiento de plato
Tipo de reposición	muelle mecánico
Díámetro nominal	4 mm
Indicaciones para la utilización	Accionamiento únicamente manual
Tipo de control	prepilotoado
Alimentación del aire de control	externo
Presión de control	4,5 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fuerza de accionamiento	46 N
Peso del producto	198 g
Tipo de fijación	a elegir: Montaje en panel frontal con taladro pasante
Conexión del aire de pilotaje 12	M5
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio anodizado