

# racor rápido roscado en L NPQM-L-G14-Q8-P10

Número de artículo: 558712

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Estándar                                                      |
| Diámetro nominal                                           | 6 mm                                                          |
| Tipo de junta del eje atornillable                         | Junta anular                                                  |
| Construcción                                               | Forma en L                                                    |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                            |
| Construcción                                               | Principio Push-Pull                                           |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 1,6 MPa<br>-0,95 ... 16 bar<br>-13,775 ... 232 psi |
| Fluido                                                     | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando  | Opción de funcionamiento con lubricación                      |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                  |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Temperatura ambiente                                       | -20 ... 70 °C                                                 |
| Par de apriete nominal                                     | 7,5 Nm                                                        |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 20 %                                                        |
| Peso del producto                                          | 25,3 g                                                        |
| Tipo de fijación                                           | Hexágono exterior SW13                                        |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior G1/4                                           |
| Conexión neumática 2                                       | Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m               |
| Indicación sobre el material                               | Conforme con RoHS                                             |
| Material de la carcasa                                     | latón niquelado                                               |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR                                                           |