


racor rápido en T NPQM-T-G18-Q8-P10

Número de artículo: 558738

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 6 mm |
| Tipo de junta del eje atornillable | Junta anular |
| Construcción | forma en T |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Construcción | Principio Push-Pull |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C |
| Par de apriete nominal | 6 Nm |
| Tolerancia para el par de apriete nominal | ± 20 % |
| Peso del producto | 30,7 g |
| Tipo de fijación | Hexágono exterior SW13 |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior G1/8 |
| Conexión neumática 2 | Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | latón niquelado |
| Material de la junta del tubo flexible | NBR |