


racor rápido NPQM-D-Q12-E-P10

Número de artículo: 558764

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 11 mm |
| Construcción | Forma recta |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Construcción | Principio Push-Pull |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C |
| Peso del producto | 36,6 g |
| Conexión neumática 1 | Para diámetro exterior del tubo flexible de 12 mm |
| Conexión neumática 2 | Para diámetro exterior del tubo flexible de 12 mm |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | latón niquelado |
| Material de la junta del tubo flexible | NBR |