

# racor rápido NPQM-D-Q8-S6-P10

Número de artículo: 558771

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Tamaño   | Estándar  |
| Diámetro nominal   | 4 mm  |
| Construcción   | Forma recta   |
| Tamaño del depósito  | 10  |
| Construcción   | Principio Push-Pull   |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 1,6 MPa<br>-0,95 ... 16 bar<br>-13,775 ... 232 psi |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]                  |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando  | Opción de funcionamiento con lubricación                      |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                  |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                                       | -20 ... 70 °C   |
| Peso del producto  | 13,5 g  |
| Conexión neumática 1                                       | Diámetro casquillo enchufable 6 mm                            |
| Conexión neumática 2                                       | Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m               |
| Indicación sobre el material                               | Conforme con RoHS   |
| Material de la carcasa                                     | latón niquelado   |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR   |