

racor rápido en Y NPQM-Y-Q8-E-P10

Número de artículo: 558800

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	7,5 mm
Construcción	Forma en Y
Tamaño del depósito	10
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso del producto	42,5 g
Conexión neumática 1	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	latón niquelado
Material de la junta del tubo flexible	NBR