


# acoplamiento EAMC-20-30-6-6

Número de artículo: 558901

FESTO

adecuado para el eje en voladizo EGSA.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	6 mm
Diámetro de acogida 2	6 mm
Tamaño	20
Longitud nominal	30 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	9.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	1,06 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	2,3 Nm
Peso del producto	20 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS