

conjunto de sujeción axial EAMM-A-D60-60G

Número de artículo: 560283


★ Gama básica

Producto sustituido

Para actuadores eléctricos.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	17 Nm
Peso del producto	830 g
Código de conexión, actuador	D60A D60B D60C
Código de conexión, entrada motor	60G
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS