


placa final VABE-S6-2RZ-G34

Número de artículo: 560839

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 5599-2
Posición de montaje	indistinto
Tipo de terminal de válvulas	44
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	336 g
Conexión del aire de pilotaje 12	G1/4
Conexión del aire de pilotaje 14	G1/4
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 3	G3/4
Conexión neumática 5	G3/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa final	Fundición inyectada de aluminio