


# placa final VABE-S6-2RZ-N34

Número de artículo: 560840

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                           |
|---|---------------------------------|
| Basado en la norma                      | ISO 5599-2                      |
| Posición de montaje                     | indistinto                      |
| Tipo de terminal de válvulas            | 44                              |
| Presión de funcionamiento Mpa           | -0,09 ... 1 MPa                 |
| Presión de funcionamiento               | -0,9 ... 10 bar                 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 0 - sin riesgo de corrosión     |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Peso del producto                       | 336 g                           |
| Conexión del aire de pilotaje 12        | 1/4 NPT                         |
| Conexión del aire de pilotaje 14        | 1/4 NPT                         |
| Conexión neumática 1                    | 3/4 NPT                         |
| Conexión neumática 3                    | 3/4 NPT                         |
| Conexión neumática 5                    | 3/4 NPT                         |
| Indicación sobre el material            | Conforme con RoHS               |
| Material de la placa final              | Fundición inyectada de aluminio |