


placa de enlace VABV-S2-2S-N12-T2

Número de artículo: 560843

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	59 mm
Tipo de terminal de válvulas	44
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	610 g
Conexión neumática 2	1/2 NPT
Conexión neumática 4	1/2 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa	Fundición inyectada de aluminio