


módulo de alimentación VMPAL-SP-0

Número de artículo: 560950

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Ancho | 23,2 mm |
| Largo | 107,3 mm |
| Función integrada | con módulo distribuidor eléctrico |
| Estructura del terminal de válvulas | Tamaños de válvulas combinables |
| Presión de funcionamiento Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | -0,9 ... 10 bar |
| Presión de mando MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Presión de control | 3 ... 8 bar |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 - riesgo de corrosión alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso del producto | 50 g |
| Conexión neumática 1 | Para cartucho de 20 mm |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del módulo de alimentación | Aleación forjable de aluminio PA reforzado |