


distribuidor FR-4-3/8

Número de artículo: 561602

FESTO

para distribución de aire comprimido.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	16 mm
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Cantidad de salidas	3
Cantidad de conductos de alimentación	1
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio anodizado