

acoplamiento EAMC-16-20-4-6

Número de artículo: 562673

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	4 mm
Diámetro de acogida 2	6 mm
Tamaño	16
Longitud nominal	20 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	10.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	0,28 kgmm ²
Momento de giro transferible	0,7 Nm
Peso del producto	8 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS