


acoplamiento EAMC-16-20-5-5

Número de artículo: 562676

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|------------------------|
| Diámetro de acogida 1 | 5 mm |
| Diámetro de acogida 2 | 5 mm |
| Tamaño | 16 |
| Longitud nominal | 20 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 10.000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 0,28 kgmm ² |
| Momento de giro transferible | 1,1 Nm |
| Peso del producto | 8 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |