

conjunto de recubrimiento EASC-S1-26-200

Número de artículo: 562717

FESTO

Para cubrir el perfil del eje que está abierto en su parte superior.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamaño | 26 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 258 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del perfil de tapa | Aleación forjable de aluminio anodizado |
| Material de la platina de adaptación | Aleación forjable de aluminio anodizado |