



# Válvula básica

## VOFC-L-M52-M-FG14-F9-A

Número pieza: 562868  
Producto armonizado

FESTO

Tipo sustituido. No utilizar para equipos nuevos. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 monoestable
Tipo de accionamiento	eléctrico
Ancho	40 mm
Caudal nominal normal	750 l/min
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Construcción	Válvula de corredera con émbolo rígido
Tipo de reposición	muelle mecánico
Tipo de protección	IP65
Diámetro nominal	6 mm
Principio de hermetización	duro
Posición de montaje	indistinto
Accionamiento manual auxiliar	sin
Tipo de control	prepiloto
Alimentación del aire de control	interno
Sentido del flujo	no reversible
Safety Integrity Level (SIL)	Hasta SIL 2 en modo High Demand El producto se puede utilizar en SRP/CS hasta SIL 2 Low Demand
Caudal Kv alimentación de aire	0,65 m <sup>3</sup> /h
Caudal Kv escape de aire	0,65 m <sup>3</sup> /h
Desconexión del tiempo de conmutación	40 ms
Conexión del tiempo de conmutación	24 ms
Duración de la conexión	100%
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4
Temperatura del medio	-25 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Peso del producto	620 g
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	Distribución de conexiones NAMUR
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	Distribución de conexiones NAMUR
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Aluminio Tratamiento Ematal endurecido