


bobina magnética

VACC-S13-18-A1-1U

Número de artículo: 562890

FESTO

Para sistema de armadura F19, distribución de conexiones forma A, según EN 175 301, 24 V DC y AC.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	eléctrico
Posición de montaje	indistinto
Indicación de la posición de conmutación	no
Factor de utilización	100 %
Clase de aislamiento	H
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 2,1 W 24 V AC: 50/60 Hz, potencia de 2,1 VA
Fluctuación de tensión permisible	-15 % / +10 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso del producto	210 g
Conexión eléctrica	Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803 Conector según EN 175301-803
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la bobina magnética	PA UP