

bobina magnética

VACC-S18-35-A1-1A

Número de artículo: 562907

FESTO

Para sistema de armadura F10, distribución de conexiones forma A, según EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	eléctrico
Posición de montaje	índistinto
Indicación de la posición de conmutación	no
Factor de utilización	100 %
Clase de aislamiento	H
Valores característicos de las bobinas	24 V AC: 50/60 Hz, potencia de 3,5 VA
Fluctuación de tensión permisible	-15 % / +10 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso del producto	530 g
Conexión eléctrica	Esquema de conexiones forma A según EN 175301-803 Conector según EN 175301-803
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la bobina magnética	PA Acero