


# válvula de cierre MS9-EM-G-S-VS

Número de artículo: 562952

FESTO

manual, con silenciador, sentido del flujo de izquierda a derecha.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	MS
Tamaño	9
Patrón	90 mm
Construcción	Corredera
Tipo de accionamiento	manual
Principio de hermetización	blando
Función de escape	no estrangulable
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Tipo de reposición	Guiado forzado
Tipo de control	directo
Función de las válvulas	3/2 biestable
Presión de funcionamiento	0 ... 20 bar
Caudal nominal normal	18.000 l/min
Caudal nominal normal 2-3	14.100 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Nivel de ruido	93 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	2.400 g
Conexión neumática 3	G1
Material de la corredera	POM
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio