


cable

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Número de artículo: 563782

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conexión eléctrica	Conector recto tipo zócalo / Conector recto tipo zócalo Sub-D / Sub-D 15 contactos/9 contactos
Longitud del cable	2,5 m
Característica de la línea	Estándar
Radio mínimo de curvatura del cable	79 mm
Diámetro del cable	6,6 mm
Tipo de cable	LIYCY
Estructura del cable	6x0,34 apantallados
Código de color para el aislamiento de los hilos	DIN 47100
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Material cable sheath	PVC
Color de la cubierta del cable	Gris
Material housing	Material sintético metalizado Metal
Material electrical contact	Dorado