


Contactos de conectores

QS-F-8-6

Número pieza: 564890

FESTO



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|--|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 5 mm |
| Construcción | Principio de empuje y tracción |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 |
| Seguridad alimentaria | de acuerdo con la Declaración del fabricante |
| Temperatura ambiente | 0 ... 150 °C |
| Homologación | Germanischer Lloyd |
| Peso del producto | 23,5 g |
| Conexión neumática 1 | para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm |
| Conexión neumática 2 | para diámetro exterior del tubo flexible de 6 m |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del cuerpo | latón cromado y niquelado |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible | FPM |