

racor rápido acodado CRQSL-1/4T-U

Número de artículo: 565346

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 0,217 " |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Forma en L |
| Tamaño del depósito | 1 |
| Construcción | Principio Push-Pull |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 4 - riesgo de corrosión muy alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Apto para el contacto con alimentos | Información detallada sobre el material |
| Temperatura ambiente | -20 ... 150 °C |
| Cables utilizables | PFAN |
| Conexión neumática 1 | para diámetro exterior del tubo flexible de 1/4" |
| Conexión neumática 2 | para diámetro exterior del tubo flexible de 1/4" |
| Temperatura ambiente en Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable de aleación fina |
| Material del anillo extractor | Acero inoxidable de aleación fina |
| Material de la junta del tubo flexible | FPM |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina |