


Cable del motor NEBM-S1G9-E-10-N-S1G9

Número de artículo: 565371

FESTO

Para conectar el motor y el controlador Soft Stop CMFL.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Característica de la línea | Apropiado para cadenas de arrastre |
| Grado de ensuciamiento | 3 |
| Tipo de protección | Estando montado IP65 |
| Temperatura ambiente con cableado móvil | -40 ... 90 °C |
| Temperatura ambiente | -50 ... 90 °C |
| Radio mínimo de curvatura del cable | 65 mm |
| Estructura del cable | 2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² apantallados |
| Longitud del cable | 10 m |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Información sobre el material de la cubierta del cable | TPE-U(PUR) |