


conector
NECU-L3G8-C2
Número de artículo: 565710



Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	100
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	56 g
Conexión eléctrica	8 contactos borne roscado Conector recto tipo clavija
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	12 A
Resistencia a la tensión de choque	4 kV
Sección de la conexión	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre estañado