


regleta de bornes NECU-L3G8-C1

Número de artículo: 565712

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	100
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	36 g
Conexión eléctrica	8 contactos Borne de conexión elástica Conector recto tipo clavija
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	12 A
Resistencia a la tensión de choque	4 kV
Sección de la conexión	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre estañado